



Vypínací momentový uťahovák s funkciou ParameterControl Skrutkovač so stredovou rukoväťou, Typ: 7112796



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	071111 7112796
GTIN	4014586891460
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Vypínacie skrutkovače FEIN ACCU TEC sú navrhnuté pre najvyššie nároky na **presné skrutkové spoje v sériovej výrobe.**

- **Bezkefkové EC motory s niekoľkonásobne dlhšou životnosťou a až o 80 % nižšími nákladmi na údržbu.**
- **Oneskorenie opätovného zapnutia po zoskrutkovaní, aby sa zabránilo „dodatočnému bufrovaniu“.**
- **Zablokovanie opätovného zapnutia pri nedostatočnom nabití akumulátora pre proces skrutkovania.**
- **Malé tolerancie doťahovania pre vysokú kvalitu zoskrutkovania.**
- **Rovnaké zostávajúce presné doťahovacie krútiace momenty nezávisle od prípadu skrutkovania.**
- **Skrutkovač, ktorý je možné skontrolovať, hodnota CmK > 1,67 ± 10 % (vo vzťahu k 6 Sigma) podľa ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Krútiaci moment uvoľnenia leží 25 % nad krútiacim momentom dotiahnutia.

Vypínací momentový uťahovák s funkciou ParameterControl pre jednoduché a individuálne programovanie na PC pri použití programovacieho adaptéra (č. 071135 veľ. 92604163).

Volne programovateľné parametre: otáčky, smer otáčania, uhol otáčania, prah krútiaceho momentu a čas.

Až 5 programovacích krokov. Presné prispôsobenie príslušnému prípadu skrútkovania. **Koncové odpojenie mechanickou spojkou.** Ideálny pre optimalizáciu procesu a času.

Vypínací uťahovač pre lítiovo-iónový akumulátor. Nevyžaduje údržbu až do 500 000 zaskrutkovaní.

Rozsah balenia:

Dodáva sa čistý skrútkovač **bez akumulátora, nabíjačky, nastavovacieho náradia a uhlovej hlavy.** Objednajte si akumulátor, nabíjačku, nastavovacie náradie a uhlovú hlavu špeciálne k prístroju.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od Č. 073832.

Zariadenia na skúšanie krútiaceho momentu nájdete od č. 654300. Snímače krútiaceho momentu/uhla otočenia nájdete pod č. 654381. Služba prednastavenia krútiaceho momentu na požiadanie.

Technický opis

Napätie akumulátora	12 V
Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť vrátane batérie	0,8 kg
Rozsah otáčok	80 - 900 min ⁻¹
Označenie výrobcu	ASM 18-12 PC
Rozsah krútiaceho momentu	4 - 12 Nm
Konštrukcia	Skrútkovac so stredovou rukoväťou
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Upínač nástrojov	1/4 palca HEX (E 6,3)
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Skrútkovač

Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových skrútkovačov „TST“
Maximálny uťahovací moment 10

654300 10

Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“ Maximálny ťahovací moment 25	654300 25
Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“ Maximálny ťahovací moment 2	654300 2
Elektronický tester momentových kľúčov „TTT“	654340
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073837 FE18
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073835 FE18