

Garant**Upichovacia doštička stredné opracovanie, CU7025, Šírka zápichu w: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273732 2
GTIN	4062406133832
Trieda položky	21J

Technický opis

Šírka zápichu w	2 mm
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,03 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a _p	0,2 - 1,1 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Hlavné použitie	P
Typ	CU7025
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	140	P
kontinuálne	vhodný		
suché	vhodný		