

Mitutoyo**Digitálne posuvné meradlo IP67, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 412623 300 |
| GTIN | 4946368727912 |
| Trieda položky | 44A |

Popis**Prevedenie:**

Elektronické posuvné meradlo s absolútnym elektrickým systémom a veľkým, dobre čitateľným displejom. Je odolné voči vode, oleju a prachu. Nízka spotreba energie poskytuje 18 000 hod. nepretržitého používania s jednou batériou (veľ. 300: 5 000 hod.). Prístroj sa pri používaní automaticky zapne a po cca 20 minútach nečinnosti sa automaticky vypne.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Technický opis

| | |
|--|--------------------------------------|
| Odčítanie | 0,01 mm |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 |
| Hĺbkomer | rohový 3,7×1,4 |
| Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu |
| Nameraná hodnota a nulový bod po opätovnej aktivácii z pohotovostného režimu prijaté | áno |
| Hĺbkomer dostupný | áno |
| Kalibrácia | A1 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Rozsah merania | 0 - 300 mm |
| Norma | ISO 13385 |
| Dĺžka meracích čelustí | 64 mm |
| Automatické odpojenie | áno |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Odchýlka merania E MPE | $\pm 0,03$ mm |
| Meracia technika | digitálna |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX |
| všetky diely | kalené |
| Balenie | stabilný box |
| Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300 | 021000 300 |
| Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300 | 021010 300 |