

**Mitutoyo****Digitálne posuvné meradlo so systémom AOS a dátovým výstupom, Rozsah merania: 300mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 412642 300    |
| GTIN             | 4946368728384 |
| Trieda položky   | 44A           |

## Popis

### Prevedenie:

Výsledok merania sa zobrazuje cez dobre čitateľné číslice (výška 9 mm). Elektromagnetický merací systém **AOS (Advanced Onsite Sensor)** ponúka zvýšenú ochranu proti vode a prachu.

- **Absolútne meradlo, nie je potrebné nulovanie, preto je meranie rýchlejšie a spoľahlivejšie.**
- **Nízka spotreba energie (20 000 hodín nepretržitého používania), indikátor batérie.**

### Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497080 a č. 497100 s dátovým tlačidlom.

Kryt priehradky na batérie č. 412239 veľ. B.

## Technický opis

|  |               |
|--|---------------|
| Hĺbkomer dostupný                      | áno           |
| Dĺžka meracích čelustí                 | 64 mm         |
| Počet obsiahnutých batérií             | 1             |
| Rozsah merania                         | 0 - 300 mm    |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 |
| Kalibrácia                             | A1            |
| Norma                                  | ISO 13385     |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Odčítanie                          | 0,01 mm                           |
| Výška cifier LDC displej           | 9 mm                              |
| Hĺbkomer                           | rohový 3,7×1,4                    |
| Prevádzková doba                   | 20000 h                           |
| Typ batérií                        | Gombíkový článok                  |
| Zásobovanie energiou               | Prevádzka s batériami             |
| Odchýlka merania E MPE             | ±0,03 mm                          |
| Rozhranie                          | USB rozhranie                     |
| Rozhranie                          | Rozhranie Digimatic               |
| Merací proces meracieho zariadenia | elektromagnetický indukčný proces |
| Meracia technika                   | digitálna                         |
| Materiál                           | ušľachtilá oceľ, INOX             |
| všetky diely                       | kalené                            |
| Balenie                            | stabilný box                      |
| Druh produktu                      | Univerzálne posuvné meradlo       |

## Služby

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300 | 021010 300 |
| KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300       | 021000 300 |

## Príslušenstvo

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Kryt priehradky na batérie Typ B | 412239 B |
|----------------------------------|----------|