

JEPSON POWER

Kotúčová píla na kov, Typ: 9435**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078231 9435
GTIN	27168943512
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Výkonné kotúčové píly na kov na nízke otáčky a bezpečné rezanie profilov a rúr z ocele, neželezných kovov, plechu, kovových dosiek a sendvičových panelov **bez iskrenia**.

- **Nie je potrebné používať žiadne chladiace mazivá.**
- **Nie je potrebné dodatočné opracovanie.**
- **Rezanie v priebehu niekoľkých sekúnd.**

Kotúčová píla na kov Premium Super DRY Cutter 9435.

- **Ideálna na pílenie rúr a profilov z nehrdzavejúcej ocele, ocele, neželezných kovov, plastov a kompozitných materiálov.**
- **Tlmič vibrácií pre vysokú bezpečnosť a životnosť.**
- **Presný rýchlopínací systém pre pokosové rezy.**
- **Voliteľne dostupné s robustným stolovým montážnym stojanom s dĺžkovým dorazom (č. 078238).**

Rozsah balenia:

Vrátane 1 pílového kotúča 90Z č. 078237 veľ. 90 na ocel, ušľachtilú ocel a neželezné kovy.

Upozornenie:

Kotúčová píla na kov DRY MITER Cutter 9410ND na filigránske rezanie v mäkkom a citlivom materiáli je dostupná na požiadanie.

Technický opis

Označenie výrobcu	9435
maximálne otáčky	1400 min ⁻¹
Ø píloveho kotúča	355 mm
maximálna hĺbka rezu 45°	102 mm
Sieťová frekvencia	50 Hz
maximálna hĺbka rezu 90°	140 mm
Hmotnosť	25 kg
Príkon	2400 W
Sieťové napätie	230 V
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

TK list kotúčovej píly Drytec® Ø 355×25,4 mm Počet zubov 60	078237 60
TK pílový kotúč len pre INOX Ø 355×25,4 mm Počet zubov 90	078236 90
TK list kotúčovej píly Drytec® Ø 355×25,4 mm Počet zubov 72	078237 72
Montážny stojan pre č. 078231 Typ 600526	078238 600526
TK list kotúčovej píly Drytec® Ø 355×25,4 mm Počet zubov 90	078237 90