

ESCHENBACH

Lupa s osvetlením varioLED+, Ø šošovky: 132mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	491655 132
GTIN	4048347905806
Trieda položky	49A

Popis**Prevedenie:**

- Ergonomický dizajn – malá spotreba energie – LED s dlhou životnosťou (až 50 000 prevádzkových hodín).
- Lupa so svetlom s výkonnými LED s 84-hodinovou životnosťou.
- Nastaviteľné kruhové osvetlenie alebo segmentové osvetlenie, stmievateľné v 3 úrovniach. Intenzita kruhového osvetlenia: 6000 lx/3500 lx/2400 lx; segmentové osvetlenie: 2350 lx/1450lx/960 lx.
- Teplota farby 6500 K.
- Hodnota Ra 86.
- Okamžitý plný výkon osvetlenia – bez blikania.
- Asférická ľahká šošovka PXM® s tvrdenou povrchovou vrstvou cera-tec® s 3,55 dpt/2 × a Ø 132 mm umožňuje veľké zorné pole a ponúka obraz s ostrými okrajmi bez skresľovania pre prácu znižujúcu únavu.
- Kryt šošovky je sklápatelný a odnímateľný.
- Rýchla zmena pohľadu medzi zväčšením a normálnym pohľadom vďaka „voľne zavesenej“ šošovke.
- Extrémne nízka hmotnosť a 6 kĺbov umožňuje optimálne vyrovnanie hlavy lupy v každej situácii – rôzne možnosti upevnenia.

Rozsah balenia:

Stolová svorka pre hrúbky dosiek 18 – 74 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Dodatočná šošovka 6 dpt/2,5× zväčšenie s Ø 132 mm.

Upozornenie:

Stolová noha a ochrana pred postriekaním šošovky pre spodnú stranu dostupné na žiadosť.

Zdroj svetla je vymeniteľný výrobcom.

Technický opis

Zväčšenie (x-násobne)	1,9
Ø šošovky	132 mm
Dĺžka Kľbové rameno A	400 mm
Dĺžka Kľbové rameno B	400 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Lupa s osvetlením