

Mahr**Digitálny strmeňový mikrometer IP65 i-wi, Rozsah merania: 150-175mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421325 150-175
GTIN	4059192058814
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Inovatívny strmeňový mikrometer s **10 mm veľkými číslicami** na vysoko kontrastnom displeji. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Meracie vreteno kalené a brúsené. Karbidové meracie plochy. Predĺžená rača s vysokorychlostným pohonom. Lakovaný ocelový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám pri meraní v dôsledku náhodného stlačenia ovládacích tlačidiel.

Pohodlné **zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi** umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 nastavovací rozmer od veľ 25-50.

Zvláštne príslušenstvo:

Rádiový prijímač i-wi Č. 498912 STICK.

Technický opis

Odčítanie	0,00005 palec
Rozsah merania	150 - 175 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm

Najväčšia prípustná chyba	7 µm
Kalibrácia	B2
Odčítanie	0,001 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Ø vretena	6,5 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022050 200
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022040 200