

**Garant****Prerezané redukčné púzdro s chladením, Ø 20 mm, Ø upnutia D1: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302155 3
GTIN	4045197732637
Trieda položky	31G

**Popis****Prevedenie:****S drážkami na chladiaci kanál.****Použitie:**

- Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
- Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
- Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
- Presnosť obvodovej hádzavosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (presnosť systému pri  $3 \times D$ ).
- Presnosť obvodovej hádzavosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pre redukčné púzdro).
- Použiteľné vo všetkých komerčne bežne dostupných hydraulických skľučovadlách.

**Vhodné pre:**

Hydraulické skľučovadlo s upínaním Ø 20 mm.

**Technický opis**

Ø upnutia D <sub>1</sub>	3 mm
Ø D	20 mm
Atribút Názov produktu	Ø 20 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém	5 $\mu\text{m}$
Druh produktu	Redukčné púzdro

