

KÄRCHER**Vysávač na mokré a suché vysávanie, Označenie výrobcu: NT75APMETC****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Trieda položky	07C

Popis**Prevedenie:**

Výkonný univerzálny **vlhký a suchý vysávač** s vysokým výkonom vysávania a kompaktnou konštrukciou, uložením hadíc a držiakom príslušenstva na prístroji. **Automatické vypnutie** pri maximálnej výške naplnenia nádoby.

- **Skladaný filter umožňuje vlhké a suché vysávanie bez odobratia filtra.**
- **Automatický systém čistenia filtra Tact umožňuje práce pri malých údržbárskych nákladoch bez prerušenia a dlhú životnosť filtra.**
- **Pomocou centrálného otočného prepínača sa dá pohodlne prepínať program vysávania.**
- **So sklápacím podvozkom TC a jednoduchým upevnením sacej hadice a trubice.**
- **Profesionálne 2-motorové priemyselné vysávače s nádržou z ušľachtilej ocele.**
- **Robustná 75 l nádoba s tlmičom a kovovými vodiacimi valčekmi.**
- **Takmer konštantný sací výkon vďaka účinnému poloautomatickému čisteniu filtra AP s manuálnym spustením prúdu vzduchu.**

Rozsah balenia:

S vypúšťacou hadicou na tekutiny.

Vrátane sacej hadice s kolenom, kovovej sacej trubice 2 × 0,5 m, podlahovej a štrbinovej hubice, plochého skladaného filtra alebo papierového filtra.

Upozornenie:

Použiť priemyselný vysávač Č. 078522 pre oleje a médiá s obsahom oleja.

Technický opis

Hmotnosť	26,5 kg
Výška	995 mm
Označenie výrobcu	NT 75/2 Ap Me Tc *E
Pracovná hlučnosť	73 dB(A)
Šírka	505 mm
Dĺžka	700 mm
Príkon	2760 W
Objemový prietok vzduchu	2x74 l/s
Objem kontajnera	75 l
Dĺžka kábla	10 m
Menovitý rozmer prípojky	40 mm
Čistenie filtra	poloautomatické čistenie filtra ApClean
Prachová trieda - vysávač	L
Počet turbín	2
Vákuum	254 mbar
Dĺžka sacej hadice	4 m
Zvláštnosť	nádoba z ušľachtilej ocele, sklápací podvozok
Filtračný systém	plochý skladaný filter
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

Príslušenstvo

Štrbinová dýza úzka, 13 mm Menovitý rozmer prípojky
DN40

078528 DN40

Skosená gumová trubková dýza Menovitý rozmer prípojky
DN40

078527 DN40

Súprava filtračných vreciek 5-dielne vhodné pre typ
vysávača NT65

072808 NT65

plochý skladaný filter vhodné pre typ vysávača NT65

072809 NT65