

**Okrajová fréza 90° MFWN, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 50/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 225615 50/4   |
| GTIN             | 2050001929945 |
| Trieda položky   | 250           |

**Popis****Prevedenie:**

Fréza s obojstrannými otočnými reznými platničkami.

Doštičky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

**Technický opis**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Ø rezných hrán $D_c$             | 50 mm                |
| vhodná otočná rezná platnička    | WNMU 0806..          |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ | 8 mm                 |
| Ø polohovacieho otvoru           | 22 mm                |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229700 (T15; 4,2 Nm) |
| Celková dĺžka $L_{celk}$         | 40 mm                |
| Počet rezných hrán Z             | 4                    |
| Prevedenie stopky                | s otvorom            |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Uhol nastavenia k  | 90 Stupeň          |
| Použitie frézy     | Kruhové frézovanie |
| Použitie frézy     | Kruhové frézovanie |
| Vnútorne chladenie | áno                |
| Druh produktu      | Rohová fréza       |

---

## Príslušenstvo

|                  |        |
|------------------|--------|
| Upínacia skrutka | 229700 |
|------------------|--------|