

Mitutoyo**Digitálny hĺbkomer AOS s dátovým výstupom, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418711 200
GTIN	4946368688527
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje na ľahko čitateľnom displeji. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497080 a 497100.

Technický opis

Prierez Meracej lišty	16×3,5 mm
Kalibrácia	A1
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Odčítanie	0,01 mm
Dĺžka mostu	100 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm

Norma	ISO 13385
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	Puzdro
Merací proces meracieho zariadenia	elektromagnetický indukčný proces
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497100 D2
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497100 USB2
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 180	418744 180
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 320	418744 320
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497100 D1
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 260	418744 260
Vysielač Typ S1	498966 S1