

**Mitutoyo****Digitálny hĺbkomer AOS s dátovým výstupom, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418711 150
GTIN	4946368688503
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje na ľahko čitateľnom displeji. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 497080 a 497100.

**Technický opis**

Dĺžka mostu	100 mm
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,01 mm
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Prierez Meracej lišty	16×3,5 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm

Norma	ISO 13385
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtaná oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	Puzdro
Merací proces meracieho zariadenia	elektromagnetický indukčný proces
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

### Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

### Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497100 D1
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 180	418744 180
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497100 D2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497100 USB2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 260	418744 260
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Vysielač Typ S1	498966 S1
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 320	418744 320