

**HOLEX****Strojný závitník Tvar C, vaporizovaný, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1855 M10
GTIN	4045197735126
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Tvar C** (2 – 3 chody zárezu).**Ako č. 135855.****Technický opis**

Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	100 mm
Druh závitu	M
Veľkosť závitu	M10
Obsah	10

Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	11	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	7	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

## Príslušenstvo

Strojný závitník HSS-E typ C M M10

135855 M10