


HOLEX**Strojný závitník Tvar B, vaporizovaný, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1645 M6
GTIN	4045197734891
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok.****Ako č. 132645. Trieda tolerancie: ISO 2 6H****Technický opis**

Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	80 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	6 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	6 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Stúpanie závitov	1 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Ø otvoru pod závit	5 mm

Hĺbka závitú	18 mm
Druh závitú	M
Veľkosť závitú	M6
Obsah	10
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	11	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	8	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	7	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

Príslušenstvo

Strojný závitníkHSS-E M M6

132645 M6