

**HOLEX****Strojný závitník Tvar C, vaporizovaný, M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1855 M12
GTIN	4045197735133
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Tvar C** (2 – 3 chody zárezu).**Ako č. 135855.****Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Stúpanie závitov	1,75 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M12
Obsah	10

Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	11	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	7	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

## Príslušenstvo

Strojný závitník HSS-E typ C M M12

135855 M12