


**HOLEX****TK odhlovač 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG1121 10     |
| GTIN             | 4045197736147 |
| Trieda položky   | GGN           |

**Popis****Prevedenie:**Tolerancia: **Rozmer S = ±0,1 mm.****Ako č. 208121.****Použitie:**Vynikajúce na **zrážanie** a **odhlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr**.**Technický opis**

|  |                  |
|--|------------------|
| Tvar stopky  | HB               |
| Stopka   | DIN 6535 HB s h6 |
| Počet zubov Z  | 4                |
| Celková dĺžka L                                      | 67 mm            |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                              | 10 mm            |
| Rozmer S   | 7 mm             |
| Posuv f <sub>z</sub> v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,05 mm          |
| Ø rezných hrán D <sub>c</sub>                        | 10 mm            |
| Obsah  | 5                |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Povrchová úprava        | TiAlN                |
| Rezný materiál          | VHM                  |
| Norma                   | Výrobná norma        |
| Typ                     | N                    |
| Tolerancia menovitého Ø | h6                   |
| Smer podávania          | horizontálny a šikmý |
| Uhol zápuštného hrotu   | 90 Stupeň            |
| Tolerancia stopky       | h6                   |
| Druh produktu           | Odhlovač             |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)          | vhodný            | 280            | N       |
| Hliník > 10 % si              | vhodný            | 200            | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 120            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 105            | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 100            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 70             | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 60             | P       |
| Oceľ < 55 HRC                 | podmienene vhodný | 35             | H       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 80             | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 60             | M       |
| GG(G)                         | vhodný            | 90             | K       |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| mokrý maximum                 | vhodný            |                |         |
| mokrý minimálne               | podmienene vhodný |                |         |
| suché                         | podmienene vhodný |                |         |
| vzduch                        | podmienene vhodný |                |         |

---

## Príslušenstvo

TK odihlovač90° Ø h6 DC 10

208121 10