

HOLEX**TK rádiusová fréza, TiAlN, Ø h10 DC: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG1125 6 |
| GTIN | 4045197736055 |
| Trieda položky | GGN |

Popis**Prevedenie:
Ako č. 207125.****Technický opis**

| | |
|--|-----------|
| Celková dĺžka L | 54 mm |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Posuv f _z pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm ² | 0,037 mm |
| Počet zubov Z | 2 |
| Dĺžka britov L _c | 10 mm |
| Ø rezných hrán D _c | 6 mm |
| Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ² | 0,033 mm |
| Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň |
| Polomer R | 3 mm |
| Obsah | 5 |
| Povrchová úprava | TiAlN |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Typ | N |
| Tolerancia menovitého \varnothing | h10 |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 350 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 250 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 160 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 140 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 130 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 70 | P |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | 50 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 80 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 70 | M |
| GG(G) | vhodný | 120 | K |
| CuZn | podmienene vhodný | 320 | N |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |
| vzduch | podmienene vhodný | | |

Príslušenstvo

TK rádiusová fréza Ø DC 6

207125 6