

Mahr**Digitálny strmeňový mikrometer s vymeniteľnými meracími nastavcami,
Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

421321 0-25

GTIN

4059192063702

Trieda položky

43A

Popis**Prevedenie:**

Strmeňové mikrometre s **neotáčavým** vretenom a rýchlo **vymeniteľnými meracími nastavcami**. **Rozstup vretena 5 mm na otáčku** znižuje čas nastavenia. **10 mm veľké číslice** na obrazovke s vysokým kontrastom. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Pohodlné zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

6 párov vymeniteľných meracích nastavcov s:

- **Rovné meracie plochy Ø 6,5 mm.**
- **Tanierové meracie plochy Ø 11,3 mm.**
- **Redukované meracie plochy Ø 2 mm.**
- **Vypuklé meracie plochy Ø 7 mm.**

- Rezné hrany 0,75×7 mm.
- Kužel'60° Ø 0,5 – 5,5 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498941.

Technický opis

Odčítanie	0,001 mm
Ø vretena	6,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	4 µm
Stúpanie vretena	5 mm
Počet meracích nastavcov	6
Rozsah merania	0 - 25 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Odčítanie	0,00005 palec
Počet obsiahnutých batérií	1
Výška cifier LDC displej	10 mm
Kalibrácia	B1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

022000 25

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky
maximálny rozsah merania 25

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej
mierky maximálny rozsah merania 100

022010 100

Príslušenstvo

Pripojovací kábel obojsmerné s dátovým tlačidlom Typ
USB2

498941 USB2

Pripojovací kábel obojsmerné s dátovým tlačidlom Typ D2

498941 D2