


Garant GRIDLINE

Organizéry pre skriňu na náradie 7S, 26×24G, Typ: 1000/7S**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931131 1000/7S
GTIN	4062406133764
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Deliaci materiál pre 5 zásuviek a skrinky na náradie 7S. Pozostáva z organizérov GARANT so zásuvnými deliacimi doštičkami a drážkových deliacich líšt s okrajovými lištami a násuvných deliacich priečok.

Vhodné pre:

Skrinka na náradie GARANT GridLine 7S č. 931125 veľ. 1000/7S.

Rozsah balenia:

20 organizérov GARANT GridLine, 70 zásuvných deliacich doštičiek GARANT GridLine, 9 drážkových deliacich líšt GARANT GridLine, 4 páry okrajových líšt GARANT GridLine, 40 násuvných deliacich priečok GARANT GridLine.

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26×24G
Druh produktu	Členenie zásuvky

Príslušenstvo

Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súprava Hĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 150	951580 150
---	------------

Žľaby – zásuvné deliace doštičky10-dielna súprava Typ C	951275 C
Žľaby výška 25 mm1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X6/3	951415 6X6/3
Násuvné deliace steny,Šírka 8G vhodné pre výšku čela zásuvky 75	951781 75
Násuvné deliace steny,Šírka 10G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951801 100
Žľaby – zásuvné deliace doštičky10-dielna súprava Typ B	951275 B
Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 150	951530 150
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 75	951580 75
Žľaby výška 25 mm1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 2X6/1	951415 2X6/1
Násuvné deliace steny,Šírka 10G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951801 125
Násuvné deliace steny,Šírka 8G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951781 100
Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951530 100
Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951530 125
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951580 100
Žľaby výška 25 mm1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X6/4	951415 6X6/4
Násuvné deliace steny,Šírka 3G vhodné pre výšku čela zásuvky 75	951731 75
Násuvné deliace steny,Šírka 12G vhodné pre výšku čela zásuvky 150	951821 150
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951580 125
Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 75	951530 75
Násuvné deliace steny,Šírka 6G vhodné pre výšku čela zásuvky 75	951761 75
	951781 125

Násuvné deliace steny, Šírka 8G vhodné pre výšku čela zásuvky 125
