

**Mitutoyo****Digitálny strmeňový mikrometer s dátovým výstupom, Rozsah merania: 0-30mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	421590 0-30
GTIN	4946368736693
Trieda položky	44A

## Popis

### Prevedenie:

Medze presnosti sú presnejšie ako požiadavky normy **DIN 863. Zap/Vyp, Origin (základné nastavenie), Zero/Abs** (na nulovanie v ľubovoľnej polohe), **Hold/Data** (uložiť meranú hodnotu, príp. prenos dát).

### Popis:

- **Stúpanie vretena 10 mm/ot. redukuje čas prestavenia.**
- **Neotáčavé vreteno je šetrné k meraným povrchom.**
- **Absolútny merací systém. Nastavenie nulového bodu po zapnutí nie je potrebné. Zabráni sa chybným meraniam.**

### Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

### Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357. 1. nastavovacia mierka od veľ. 25 – 55.

### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497445.

## Technický opis

Odčítanie	0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Kalibrácia	B1
Stúpanie vretena	10 mm

Rozsah merania	0 - 30 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Séria	QuickMike
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Ø vretena	6,35 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

## Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022000 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2