

Mitutoyo

Digitálny strmeňový mikrometer s dátovým výstupom, Rozsah merania: 25-55mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	421590 25-55
GTIN	4946368736709
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Medze presnosti sú presnejšie ako požiadavky normy **DIN 863. Zap/Vyp, Origin (základné nastavenie), Zero/Abs** (na nulovanie v ľubovoľnej polohe), **Hold/Data** (uložiť meranú hodnotu, príp. prenos dát).

Popis:

- **Stúpanie vretena 10 mm/ot. redukuje čas prestavenia.**
- **Neotáčavé vreteno je šetrné k meraným povrchom.**
- **Absolútny merací systém. Nastavenie nulového bodu po zapnutí nie je potrebné. Zabráni sa chybným meraniam.**

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357. 1. nastavovacia mierka od veľ. 25 – 55.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497445.

Technický opis

Najväčšia prípustná chyba	2 μ m
Stúpanie vretena	10 mm
Kalibrácia	B2

Rozsah merania	25 - 55 mm
Séria	QuickMike
Počet obsiahnutých batérií	1
Ø vretena	6,35 mm
Odčítanie	0,001 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100

Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357