

Garant**Tool24 Smartline – vertikálna skriňa osadená držiakmi nástrojov, pre nástrojové držiaky: SK30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	979101 SK30
GTIN	4062406133955
Trieda položky	9SA

Popis**Prevedenie:**

Výsuvy sú vedené po podlahe s centrálnym uzamykaním (môžu byť použité ako núdzové uvoľnenie). Žiarovo pozinkované rámy výsuvných boxov sú vpredu perforované v 37 mm rastru, aby sa do nich dali umiestniť držiaky náradia, nosné lišty, policové zásobníky a perforované dosky. Vertikálne výsuvy sú vybavené jedným blokovaním výsuvu. Výsuvy sa otvárajú automaticky. Takto sa zabezpečí rýchly prístup k náradiu.

- **Skladovanie prednastavených nástrojov.**
- **Možné len v spojení so systémom Tool24 Smartline Master Unit.**
- **Možnosť objednať so 14 rôznymi konfiguráciami (rôzne držiaky SK, VDI, C, HSK).**
- **Vrátane 24 nosných koľajníc.**
- **Držiaky vhodné na držiaky náradia, nosné koľajničky, policové vane a dierované plechy.**
- **Nosnosť s rozložením plôch na výsuv: 600 kg.**
- **Maximálne zaťaženie vertikálnej skrinky: 2400 kg.**
- **Zamykací systém pre núdzové uvoľnenie.**

Použitie:

Automatický systém výdaja tovaru na skladovanie a správu nástrojov a výrobkov C.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, výsuvy v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Vertikálne skrinky kladú zvýšené nároky na podklad, pretože výsuvy vedú priamo po podlahe! Zákazník musí splniť nasledujúce požiadavky na miesto inštalácie:

- **Tolerancia rovnosti podľa DIN 18202 pre hotové podlahy.**
- **Pravouhlosť maximálne 2 milimetre na 1 meter meranej dĺžky.**
- **Podklad musí mať dostatočnú nosnosť.**
- **Hladký podklad.**

Systémy sú pripravené na montáž na podlahu alebo na stenu a musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

Vertikálne skrinky možno použiť iba v spojení so systémom Tool24 Smartline Master Unit č. 979001 S11M alebo č. 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit System č. 979201 DE alebo č. 979211 EN a Tool24 Locker Master Unit System č. 979300 DE alebo č. 979310 EN.

Technický opis

Vertikálny výsuv Nosnosť	600 kg
Počet výsuvov	4
Hĺbka	750 mm
Hmotnosť	320 kg
Šírka	717 mm
Vertikálny výsuv Úžitková výška	1750 mm
Vertikálny výsuv Zásuvka Šírka	155 mm
Počet upínačov nástrojov	408
Počet držiakov náradia č. 970130	24
Osová vzdialenosť A	69 mm
Výška	2000 mm
Séria	Tool24 Smartline
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	2400 kg
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém výdaja tovaru

Príslušenstvo

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiačky SK30

970130 SK30