

Mahr**Digitálny strmeňový mikrometer s meracím hrotom, Rozsah merania: 0-20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421687 0-20
GTIN	4059192058708
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Inovatívny strmeňový mikrometer s **10 mm veľkými číslicami** na vysoko kontrastnom displeji. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Lakovaný oceľový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Pohodlné **zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi** umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 nastavovací rozmer od veľ 25-50.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498941.

Technický opis

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Odčítanie	0,001 mm
Odčítanie	0,00005 palec
Najväčšia prípustná chyba	4 µm
Výška cifier LDC displej	10 mm

Kalibrácia	B1
Počet obsiahnutých batérií	1
Stúpanie vretena	0,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100