

Garant**Tool24 PickOne – Hlavný systém SK, Počet celkových priehradok: 640****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 979201 640 |
| GTIN | 4062406134099 |
| Trieda položky | 9SA |

Popis**Prevedenie:**

Systém výdaja tovaru s inovatívnym bubnovým systémom, ktorý zabezpečuje bezpečné individuálne stiahnutie každého tovaru. Veľmi rýchle stiahnutie tovaru vďaka krátkemu prístupovému času, samootváraciej priehradke a optickému signálu na správnej priehradke na odobratie. Bubon nástroja Tool24 PickOne je v štandardnej konfigurácii k dispozícii až so 4 rôznymi veľkosťami zásobníkov a je špeciálne navrhnutý na priemyselné použitie s nosnosťou viac ako 1000 kg. Flexibilné pripevnenie dotykovej obrazovky vďaka perforovaným stenám na oboch stranách.

Hlavný systém možno podľa potreby rozšíriť o ďalšie rozširujúce systémy a kombinovať so všetkými variantmi hardvéru Tool24.

Tento článok je kompatibilný so softvérovými riešeniami HCS – Hoffmann Group Connected Suite. Maximálny počet úložných miest, ideálny pre výdaj maloobjemového tovaru, napr. vymeniteľných otočných rezných platničiek.

Výhoda:**HCS – Hoffmann Group Connected Suite**

Týmto článkom získate stavebný kameň pre svoju digitálne prepojenú výrobu. Zvýšenie produktivity je možné v súčinnosti s príslušným softvérovým modulom.

Rozsah balenia:

Dotyková obrazovka, 22-palcová; skener čiarového kódu; PC vrátane softvérového balíka Basic.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, čelo v antracitovej farbe RAL 7016 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Bubon Tool24 PickOne je možné jednorazovo individuálne nakonfigurovať podľa požiadaviek zákazníka so 4 rôznymi veľkosťami priehradiek v závislosti od portfólia výstupných položiek.

Opýtajte sa svojho odborného poradcu.

Špecifikácie hmotnosti nezahŕňajú počítač a obrazovku.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|--|
| Výška | 2000 mm |
| Hmotnosť | 275 kg |
| Hĺbka | 875 mm |
| Šírka | 1080 mm |
| Počet Priečinkov A | 640 |
| Nosnosť na priečinkov | 2 kg |
| Séria | Tool24 PickOne |
| Séria | HCS |
| Séria | Tool24 PickOne |
| Rozhranie | HCS (Hoffmann Group Connected Suite) |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Systém výdaja tovaru |