

**Mahr****Digitálny strmeňový mikrometer na klenuté plochy, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421683 25-50
GTIN	4059192058692
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Inovatívny strmeňový mikrometer s **10 mm veľkými číslicami** na vysoko kontrastnom displeji. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Lakovaný oceľový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Pohodlné **zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi** umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie.

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 nastavovací rozmer od veľ 25-50.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498941.

**Technický opis**

Odčítanie	0,001 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Kalibrácia	B2
Počet obsiahnutých batérií	1
Najväčšia prípustná chyba	4 µm

Výška cifier LDC displej	10 mm
Odčítanie	0,00005 palec
Stúpanie vretena	0,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

## Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100