

**Garant****Tool24 PickOne – Hlavný systém SK, Počet celkových priehradok: 448****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	979201 448
GTIN	4062406134105
Trieda položky	9SA

**Popis****Prevedenie:**

Systém výdaja tovaru s inovatívnym bubnovým systémom, ktorý zabezpečuje bezpečné individuálne stiahnutie každého tovaru. Veľmi rýchle stiahnutie tovaru vďaka krátkemu prístupovému času, samootváraciej priehradke a optickému signálu na správnej priehradke na odobratie. Bubon nástroja Tool24 PickOne je v štandardnej konfigurácii k dispozícii až so 4 rôznymi veľkosťami zásobníkov a je špeciálne navrhnutý na priemyselné použitie s nosnosťou viac ako 1000 kg. Flexibilné pripevnenie dotykovej obrazovky vďaka perforovaným stenám na oboch stranách.

Hlavný systém možno podľa potreby rozšíriť o ďalšie rozširujúce systémy a kombinovať so všetkými variantmi hardvéru Tool24.

Tento článok je kompatibilný so softvérovými riešeniami HCS – Hoffmann Group Connected Suite. 4 varianty priehradok, ideálne pre výdaj rôzne veľkých tovarov a meniaceho sa portfólia výdaja.

**Výhoda:****HCS – Hoffmann Group Connected Suite**

Týmto článkom získate stavebný kameň pre svoju digitálne prepojenú výrobu. Zvýšenie produktivity je možné v súčinnosti s príslušným softvérovým modulom.

**Rozsah balenia:**

Dotyková obrazovka, 22-palcová; skener čiarového kódu; PC vrátane softvérového balíka Basic.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, čelo v antracitovej farbe RAL 7016 **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Bubon Tool24 PickOne je možné jednorazovo individuálne nakonfigurovať podľa požiadaviek zákazníka so 4 rôznymi veľkosťami priečnikov v závislosti od portfólia výstupných položiek.

Opýtajte sa svojho odborného poradcu.

Špecifikácie hmotnosti nezahŕňajú počítač a obrazovku.

**Technický opis**

Šírka	1080 mm
Počet Priečnikov A	320
Výška	2000 mm
Počet Priečnikov D	32
Hmotnosť	275 kg
Počet Priečnikov C	64
Počet Priečnikov B	32
Hĺbka	875 mm
Nosnosť na priečnik	2 kg
Séria	Tool24 PickOne
Séria	HCS
Séria	Tool24 PickOne
Rozhranie	HCS (Hoffmann Group Connected Suite)
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém výdaja tovaru