

Garant**Tool24 PickOne – Hlavný systém EN, Počet celkových priehradok: 640****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	979211 640
GTIN	4062406134136
Trieda položky	9SA

Popis**Prevedenie:**

Systém výdaja tovaru s inovatívnym bubnovým systémom, ktorý zabezpečuje bezpečné individuálne stiahnutie každého tovaru. Veľmi rýchle stiahnutie tovaru vďaka krátkemu prístupovému času, samootváraciej priehradke a optickému signálu na správnej priehradke na odobratie. Bubon nástroja Tool24 PickOne je v štandardnej konfigurácii k dispozícii až so 4 rôznymi veľkosťami zásobníkov a je špeciálne navrhnutý na priemyselné použitie s nosnosťou viac ako 1000 kg. Flexibilné pripevnenie dotykovej obrazovky vďaka perforovaným stenám na oboch stranách.

Hlavný systém možno podľa potreby rozšíriť o ďalšie rozširujúce systémy a kombinovať so všetkými variantmi hardvéru Tool24.

Tento článok je kompatibilný so softvérovými riešeniami HCS – Hoffmann Group Connected Suite. Maximálny počet úložných miest, ideálny pre výdaj maloobjemového tovaru, napr. vymeniteľných otočných rezných platničiek.

Výhoda:**HCS – Hoffmann Group Connected Suite**

Týmto článkom získate stavebný kameň pre svoju digitálne prepojenú výrobu. Zvýšenie produktivity je možné v súčinnosti s príslušným softvérovým modulom.

Rozsah balenia:

Dotyková obrazovka, 22-palcová, skener čiarového kódu, PC vrátane softvérového balíka Basic, **operačný systém v angličtine.**

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, čelo v antracitovej farbe RAL 7016 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Bubon Tool24 PickOne je možné jednorazovo individuálne nakonfigurovať podľa požiadaviek zákazníka so 4 rôznymi veľkosťami priehradiek v závislosti od portfólia výstupných položiek.

Opýtajte sa svojho odborného poradcu.

Špecifikácie hmotnosti nezahŕňajú počítač a obrazovku.

Technický opis

Počet Priečinkov A	640
Výška	2000 mm
Šírka	1080 mm
Hmotnosť	275 kg
Hĺbka	875 mm
Nosnosť na priečinkov	2 kg
Séria	Tool24 PickOne
Séria	HCS
Séria	Tool24 PickOne
Rozhranie	HCS (Hoffmann Group Connected Suite)
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	System výdaja tovaru