

**Mahr****Digitálny strmeňový mikrometer na meranie drážok, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 421685 0-25   |
| GTIN             | 4059192058562 |
| Trieda položky   | 43A           |

**Popis****Prevedenie:**

Inovatívny strmeňový mikrometer s **10 mm veľkými číslicami** na vysoko kontrastnom displeji. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Lakovaný oceľový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Pohodlné **zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi** umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie. Neotáčavé vreteno. **QUICK DRIVE** so **stúpaním vretena 5 mm** za otáčku.

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesný), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 nastavovací rozmer od veľ 25-50.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498941.

**Technický opis**

|  |               |
|--|---------------|
| Počet obsiahnutých batérií             | 1             |
| Kalibrácia                             | B1            |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 |
| Najväčšia prípustná chyba              | 4 µm          |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Odčítanie                        | 0,00005 palec         |
| Výška cifier LDC displej         | 10 mm                 |
| Odčítanie                        | 0,001 mm              |
| Stúpanie vretena                 | 5 mm                  |
| Stupeň ochrany krytom IP         | IP 65                 |
| Zásobovanie energiou             | Prevádzka s batériami |
| Norma                            | Výrobná norma         |
| Rozhranie                        | Rozhranie Digimatic   |
| Rozhranie                        | USB rozhranie         |
| Rozhranie                        | Rozhranie RS232C      |
| Meracia technika                 | digitálna             |
| Balenie                          | stabilný box          |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce              |
| Druh produktu                    | Strmeňový mikrometer  |

## Služby

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25        | 022000 25  |
| Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100 | 022010 100 |