



Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora, nabíjačka, Typ: GSB1860PRO



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

070113 GSB1860PRO

GTIN

Trieda položky

03B

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom Bosch pre najnáročnejšie skrutkovanie, vrtanie a vrtanie s príklepom.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chráni motor pred preťažením.
- **Mechanické, viacstupňové vypínanie** ťahovacieho momentu.
- **Praktický klip na opasok (nie 070104).**
- **Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.**
- **Rýchlopínacie skľučovadlo.**

S bezkefovým motorom EC.

Technológia KickBackControl s automatickým vypnutím v prípade zaseknutia a jedinečnou presnou spojku. Kompaktná konštrukcia, veľmi krátka dĺžka hlavy (len 184 mm) pre perfektnú manipuláciu (veľ. GSB1890C), preto optimálna pre práce na úzkych miestach. Možnosť dodatočného vybavenia s modulom Connectivity. S motorovou brzdou.

Výhoda:

Veľmi krátka dĺžka hlavy iba 184 mm.

Rozsah balenia:

Bez batérie, bez nabíjačky a s L-BOXX.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a 073866

Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
Označenie výrobcu	GSB 18V-60C
typické použitie	Strong
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	1900 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	2,5 m/s ²
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	10 mm
maximálny krútiaci moment tvrdý	60 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Konštrukcia motora	bezkefový motor
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	38 mm
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 600 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment mäkký	31 Nm
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania	8 m/s ²
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen

vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov ProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073863 C18
Lítiovo-iónový akumulátor ProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073856 C18