

**Garant****Regálový rebrík pojazdný, Počet schodíkov: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	935800 13
GTIN	4062406134242
Trieda položky	91B

**Popis****Prevedenie:**

Mobilný rebrík pre montáž na police. Rebrík je skladný, pretože keď sa rebrík nepoužíva, možno ho umiestniť oproti regálovému zariadeniu. Stupienky a nosníky z hliníka, trvalé spojenie stupienkov a nosníka, 4-násobne lemované. Vrátane upnutia Easyfix. S 2 brzdovými kolieskami s možnosťou samostatného zablokovania, Ø 80 mm. Podvozok s hladkým chodom na hornom konci.

**Povrchová úprava farby:**

Nosníky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Každý rebrík je **vyrobený na mieru.**

**Vždy sa musí uviesť maximálna vertikálna výška zavesenia.**

**Technický opis**

maximálna zvislá výška zavesenia do	3,67 m
Hmotnosť	13,24 kg
Dĺžka rebríka	3,5 m

spodná vonkajšia šírka	0,6 m
Počet schodíkov	13
Výška nosníka	25 mm
Šírka nosníka	73 mm
Výška stupňa/úrovne	235 mm
Vykladanie	1,4 m
Pracovná výška cca.	4,4 m
vhodné pre výšku regálu	3000 mm
Druh produktu	Regálový rebrík

## Príslušenstvo

Hliníková rúrka eloxovaná, dĺžka 3000 mm Typ 1	935810 1
Držiak s koncovým dorazom Typ L	935812 L
Nášlapná podložka GripStep vhodný pre výšku rebríka 13	935820 13
Medzidržiak na hliníkovú rúrku Typ 1	935811 1
Držiak s koncovým dorazom Typ R	935812 R