

Garant**Regálový rebrík pojazdný, Počet schodíkov: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	935800 7
GTIN	4062406134211
Trieda položky	91B

Popis**Prevedenie:**

Mobilný rebrík pre montáž na police. Rebrík je skladný, pretože keď sa rebrík nepoužíva, možno ho umiestniť oproti regálovému zariadeniu. Stupienky a nosníky z hliníka, trvalé spojenie stupienkov a nosníka, 4-násobne lemované. Vrátane upnutia Easyfix. S 2 brzdovými kolieskami s možnosťou samostatného zablokovania, Ø 80 mm. Podvozok s hladkým chodom na hornom konci.

Povrchová úprava farby:

Nosníky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Každý rebrík je **vyrobený na mieru.**

Vždy sa musí uviesť maximálna vertikálna výška zavesenia.

Technický opis

maximálna zvislá výška zavesenia do	2,11 m
Počet schodíkov	7
spodná vonkajšia šírka	0,6 m

Hmotnosť	8,9 kg
Dĺžka rebríka	1,85 m
Výška stupňa/úrovne	235 mm
Vykladanie	0,85 m
Výška nosníka	25 mm
Pracovná výška cca.	3 m
Šírka nosníka	73 mm
vhodné pre výšku regálu	2000 mm
Druh produktu	Regálový rebrík

Príslušenstvo

Nášlapná podložka GripStep vhodný pre výšku rebríka 7	935820 7
Držiak s koncovým dorazom Typ L	935812 L
Držiak s koncovým dorazom Typ R	935812 R
Medzidržiak na hliníkovú rúrku Typ 1	935811 1
Hliníková rúrka eloxovaná, dĺžka 3000 mm Typ 1	935810 1