

**Garant****Regálový rebrík pojazdný, Počet schodíkov: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	935800 9
GTIN	4062406134228
Trieda položky	91B

**Popis****Prevedenie:**

Mobilný rebrík pre montáž na police. Rebrík je skladný, pretože keď sa rebrík nepoužíva, možno ho umiestniť oproti regálovému zariadeniu. Stupienky a nosníky z hliníka, trvalé spojenie stupienkov a nosníka, 4-násobne lemované. Vrátane upnutia Easyfix. S 2 brzdovými kolieskami s možnosťou samostatného zablokovania, Ø 80 mm. Podvozok s hladkým chodom na hornom konci.

**Povrchová úprava farby:**

Nosníky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Každý rebrík je **vyrobený na mieru.**

**Vždy sa musí uviesť maximálna vertikálna výška zavesenia.**

**Technický opis**

Dĺžka rebríka	2,4 m
maximálna zvislá výška zavesenia do	2,61 m
spodná vonkajšia šírka	0,6 m

Hmotnosť	10,2 kg
Počet schodíkov	9
Šírka nosníka	73 mm
Výška stupňa/úrovne	235 mm
Vykladanie	1 m
Pracovná výška cca.	3,5 m
Výška nosníka	25 mm
vhodné pre výšku regálu	2500 mm
Druh produktu	Regálový rebrík

## Príslušenstvo

Držiak s koncovým dorazom Typ L	935812 L
Hliníková rúrka eloxovaná, dĺžka 3000 mm Typ 1	935810 1
Nášľapná podložka GripStep vhodný pre výšku rebríka 9	935820 9
Držiak s koncovým dorazom Typ R	935812 R
Medzidržiak na hliníkovú rúrku Typ 1	935811 1