



## Stranové štípacie kliešte pre elektroniku Super Knips® izolované podľa VDE, KW, Celková dĺžka: 125mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726653 125
GTIN	4003773084099
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

Rukoväti s plastovou povrchovou úpravou pre práce pod napätím, **izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

#### Norma:

**DIN ISO 9654**

#### Materiál:

Z nehrdzavejúcej ocele (INOX).

### Technický opis

Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Dĺžka britov	9 mm
Šírka hlavy	13,5 mm
Výkon v strihu ocelového drôtu stredne tvrdého	0,2 - 1 mm
Zábrus	bez fazety
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Norma	<b>DIN ISO 9654</b>

Rukoväť	Viaczložkový plášť
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
s držiakom drôtu	nie
Druh produktu	rezacie kliešte