

Garant GRIDLINE

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Krídlové dvere, šírka 50G, pre výšku skrine: 1000/1250mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	940512 1000/1250
GTIN	4062406134433
Trieda položky	9GI

Popis

Prevedenie:

Súprava svietidiel pre **odborné** osvetlenie vnútorného priestoru skrinky. Svietidlá sú umiestnené pod policou a pripojené cez napájaciu lištu. Súpravy sú prispôbené našim osadeným skrinkám GridLine a môžu byť inštalované iba do nich.

Rozšírené súpravy pre osvetlenie jednotlivých zásuviek vnútorného priestoru skrinky.

Kompletné súpravy obsahujú všetky komponenty pre inštaláciu vnútorného osvetlenia pre skrinky GridLine. Obsiahnuté LED svietidlá v 2 dĺžkach 570 mm a 870 mm. Konektory sú zabezpečené proti prepólovaniu. Výkon závisí od počtu LED svietidiel v súprave.

Svietidlá: S 30° uhlom vyžarovania pre osvetlenie bez oslnenia. Integrované magnety pre voľné polohovanie vo vnútornom priestore skrinky. Menovité napätie 24 V/DC, farba svetla cca 6000 K, CRI 80, Energetická trieda A+.

LED svietidlá s dĺžkou 870 mm: výkon 8,5 W, svetelný tok 437 lm.

LED svietidlá s dĺžkou 570 mm: výkon 5,5 W, svetelný tok 676 lm.

Sieťový adaptér: špeciálne navrhnuté pre použitie LED a osvetlenia. Chránený proti skratu, preťaženiu, prepätiu a prehriatiu (auto-recovery). Priemyselný konektor vstupnej strany č. 928491 veľ. 3, nainštalovaný.

Vstupné napätie 90 – 305 V/AC; výstupné napätie 24 V/DC; výstupný prúd 2,5 A; výkon 60 W; IP67.

Spínač: Otvorením dvierok sa osvetlenie automaticky zapne. Zapojená jednotka pre jednoduchú montáž.

Napájacia lišta: Inteligentná správa káblov umožňuje pripevniť svietidlá v rôznych výškach. Montáž pomocou integrovaných magnetických prúžkov. Označené otočné konektory. Nie so súpravami č. 940501.

Kabeláž: Všetky potrebné prepojovacie káble medzi jednotlivými komponentmi. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou Schuko č. 928640 veľ. DE/2. Počet a typ prepojovacích káblov sa líši v závislosti od súpravy.

Súprava osvetlenia obsahuje zabudované LED svietidlá, ktoré nie je možné vymeniť. Ovládacie zariadenie (napájanie a kábel) môže vymeniť koncový používateľ.

Osadenie:

Pocet svetiel 870 mm: 3

Rozsah balenia:

LED svietidlá, spínací napájací zdroj, napájacia lišta, spínač, kabeláž.

Upozornenie:

- **K jednému zdroju napájania je možné pripojiť maximálne 6 svietidiel s dĺžkou 870 mm alebo 9 svietidiel s dĺžkou 570 mm.**
- **System nie je stmievateľný.**
- **Všetky súpravy s nemeckou zástrčkou Schuko. Pre ostatné krajiny je potrebné objednať príslušný pripojovací kábel č. 928640 samostatne.**
- **Inštalácia vypínača nie je možná v skrinkách so šírkou 20 G.**
- **Nevhodné pre roletové skrinky.**

Technický opis

Príkon	27 W
Svetelný tok	2020 lm
Typ zástrčky Vstup	F
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Druh produktu	Svetelná lišta

Príslušenstvo

Adaptérový kábel pre osvetľovaciu jednotku Prevedenie DE/2	928640 DE/2
--	-------------