



## Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: M18CBLDD-2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070210 M18CBLDD-2
GTIN	4058546222628
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

**MILWAUKEE – akumulátorový vrtací skrutkovač** Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s chodom doprava/dola. Akumulátory REDLITHIUM™ s **monitorovaním jednotlivých článkov** a **indikátorom úrove nabitia**. Pevné **kovové teleso prevodovky** pre dlhú životnosť. **Kovové rýchlopínacie sklučovadlo FIXTEC** s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort. S bezkefovým motorom s nízkymi nárokmi na údržbu a vysokým krútiacim momentom.

**Elektronika REDLINK™** – spoľahlivá správa zaťaženia s **ochranou pred preťažením** pre dlhú životnosť akumulátora, motora a prevodovky.

#### Výhoda:

Elektronika REDLINK™.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 2x M18 lítium-iónového akumulátora Red, nabíjačky M12-18C, spony na opasok, prepravného kufríka.

#### Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073816, č. 073827 a č. 073840.

### Technický opis

Označenie výrobcu	M18CBLDD-202C
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	1,5 kg
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
typické použitie	Strong
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
maximálny krútiaci moment tvrdý	60 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Konštrukcia motora	bezkefový motor
maximálne otáčky 2. stupeň	1800 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	52 mm
Kapacita akumulátora	2 Ah
Balenie	Pepravný kufřík
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Napätie akumulátora	18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtací skrutkovač

## Príslušenstvo

Uhlový skrutkovací nástavec Typ WB1	073920 WB1
Uhlový skrutkovací nástavec Typ OSD2	073920 OSD2
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18

