



Elektronická skúšačka momentových kľúčov „TruCheck™ 2“, Maximálny ťahovací moment: 350Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654471 350
GTIN	5060207566506
Trieda položky	66D

Popis

Prevedenie:

- Kompaktná praktická skúšačka.
- Upevnenie pomocou skrutky na rovné povrchy (stôl, stena atď.).
- LCD displej. Podsvietenie LED zaisťuje dobrú čitateľnosť v slabo osvetlených pracovných priestoroch.
- Vstavaný konektor micro USB 2.0 umožňuje napájanie.
- Merné jednotky: Nm.

Výhoda:

- Jednoduché ovládanie (minimalizovanie chýb).
- Vhodná aj pre používateľov, ktorí nie sú „špecialistami na kalibráciu“.
- Len jedno tlačidlo na nastavenie zobrazenia na 0.

Použitie:

Nastavenie a kontrola spúšťacích, indikačných a pravotočivých momentových kľúčov.

Presnosť:

Percentuálna chyba nameranej hodnoty ± 1 %.

Rozsah balenia:

USB sieťový adaptér (EU/UK/US/AUS), kábel micro USB 2.0, v stabilnom plastovom kufri.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	350 Nm
Rozsah merania	10 - 350 Nm
Zobrazovací prístroj šírka	138 mm
Zobrazovací prístroj výška	110 mm
Zobrazovací prístroj hĺbka	117 mm
Hmotnosť	2,7 kg
4-hranný adaptér	1/2 palec
Presnosť merania krútiaci moment	±1 %
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Menovité napätie	100 - 240 V
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	O4
Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Služby

Kalibrácia DAkkS vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 1000	020130 1000
Kalibrácia vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 400	020120 400