



## Elektronická skúšačka momentových kľúčov „TruCheck™ 2“, Maximálny ťahovací moment: 1100Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654471 1100
GTIN	5060207566520
Trieda položky	66D

### Popis

#### Prevedenie:

- Kompaktná praktická skúšačka.
- Upevnenie pomocou skrutky na rovné povrchy (stôl, stena atď.).
- LCD displej. Podsvietenie LED zaisťuje dobrú čitateľnosť v slabo osvetlených pracovných priestoroch.
- Vstavaný konektor micro USB 2.0 umožňuje napájanie.
- Merné jednotky: Nm.

#### Výhoda:

- Jednoduché ovládanie (minimalizovanie chýb).
- Vhodná aj pre používateľov, ktorí nie sú „špecialistami na kalibráciu“.
- Len jedno tlačidlo na nastavenie zobrazenia na 0.

#### Použitie:

Nastavenie a kontrola spúšťacích, indikačných a pravotočivých momentových kľúčov.

#### Presnosť:

Percentuálna chyba nameranej hodnoty  $\pm 1\%$  pre rozsah merania 110-1100 Nm;  $\pm 2\%$  pre rozsah merania menší ako 110 Nm.

#### Rozsah balenia:

USB sieťový adaptér (EU/UK/US/AUS), kábel micro USB 2.0, v stabilnom plastovom kufri.

## Technický opis

Maximálny ťahovací moment	1100 Nm
Rozsah merania	50 - 1100 Nm
Zobrazovací prístroj hĺbka	132,5 mm
4-hranný adaptér	3/4 palec
Zobrazovací prístroj šírka	140 mm
Hmotnosť	3,5 kg
Zobrazovací prístroj výška	120 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±2 %
Presnosť merania krútiaci moment	±1 %
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Menovité napätie	100 - 240 V
Vonkajší šesťhran	27 mm
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	O4
Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

## Služby

Kalibrácia vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 1000	020120 1000
---	-------------