

**Garant****Tool24 Locker – Hlavný systém SK, Typ: 450/10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	979300 450/10
GTIN	4062406134723
Trieda položky	9SA

**Popis****Prevedenie:**

Systém výdaja tovaru s priehradkami rôznych veľkostí na zabezpečenie bezpečného a plne zdokumentovaného individuálneho odberu. Veľkosti priehradiek umožňujú uloženie väčších predmetov a sú pripravené na nabíjanie akumulátorov. Štandardné vnútorné LED osvetlenie uľahčuje rozpoznanie automaticky otváraných priehradiek v tmavom prostredí, ako aj samotné vyberanie. Vyberanie a plnenie podporuje aj LED lišta pozdĺž priehradiek.

Obojstranne inštalované dierované steny umožňujú flexibilné uchytienie dotykového monitora s variantmi master. S možnosťou pripevnenia háčikov a držiakov Easyfix, ako aj ostatného príslušenstva pre dierované steny z nášho katalógu.

Hlavný systém je možné rozšíriť a kombinovať s ďalšími rozširujúcimi systémami ľubovoľných variantov hardvéru Tool24.

Tento článok je kompatibilný so softvérovými riešeniami HCS – Hoffmann Group Connected Suite. Systém na individuálny výdaj tovaru pre uskladnenie väčšieho tovaru v policiach s výškou 460 mm a šírkou, ako aj hĺbkou 450 mm.

**Výhoda:****HCS – Hoffmann Group Connected Suite**

Týmto článkom získate stavebný kameň pre svoju digitálne prepojenú výrobu. Zvýšenie produktivity je možné v súčinnosti s príslušným softvérovým modulom.

**Použitie:**

Automatický systém na individuálny výdaj tovaru na skladovanie a spravovanie objemných výrobkov, napr. väčšie OOPP, elektrické a ručné nástroje alebo naše plastové systémové kufre L-BOXX®.

**Osadenie:**

Počet políc × výška v mm: 8 × 300; 2 × 460

**Rozsah balenia:**

Hlavný systém SK s dotykovou obrazovkou, 22-palcová, skener čiarového kódu, PC vrátane softvérového balíka Basic.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Všetky predmety sú pripravené na zásobovanie prúdom cez technickú šachtu. Pripojenie jednotlivých nakladacích zariadení realizuje zákazník. Hmotnostné údaje v technických údajoch sa vzťahujú na skrinky rozširujúceho systému, t. j. bez PC a obrazovky.

Priehradky s priezorom, samostatné farby a rozmery (rozmery priehradiek, šírky a hĺbky skriniek) sú možné.

Obráťte sa na svojho odborného poradcu!

## Technický opis

Výška	1965 mm
Šírka	1100 mm
Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	210 kg
Počet priečinkov	10
Nosnosť na priečink	25 kg
Úžitková hĺbka priečinkov	450 mm
Úžitková výška priečinka (2)	460 mm
Úžitková šírka priečinka	450 mm
Úžitková výška priečinka (1)	300 mm
Séria	Tool24 Locker
Séria	HCS
Séria	Tool24 Locker
Rozhranie	HCS (Hoffmann Group Connected Suite)

Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	System výdaja tovaru