

Garant GRIDLINE

Vertikálna skriňa s dierovanou stenou s Celoplechové krídlové dvere, Výška v mm / počet dierovaných stien: 2000/3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942031 2000/3
GTIN	4062406135423
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Vertikálna skrinka s dierovanou stenou 30 × 28 G
Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykatelné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. S vertikálnymi výsuvmi, s □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov Easyfix a s príslušenstvom pre dierovanú stenu. Perforované steny nastaviteľné v rastri 50 mm. Dierované steny sú vedené teleskopickými lištami a majú **poistku proti vytiahnutiu**. Nosnosť na výsuv je 80 kg. Úžitková plocha oboch strán na jeden vertikálny výsuv je 2,1 m² (hĺbka × výška 635 × 1690 mm).

Povrchová úprava farby:

Štandardne je korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Vhodné príslušenstvo, napríklad háčiky, držiaky Easyfix atď., nájdete v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Vertikálny výsuv Úžitková výška	1690 mm
---------------------------------	---------

Výška	2000 mm
Hĺbka v G	28
Hmotnosť	217 kg
Hĺbka	700 mm
Počet dierovaných stien	3
Šírka v G	30
Šírka	750 mm
Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka	635 mm
Vertikálny výsuv Nosnosť	80 kg
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Prevedenie	vertikálna skrina s dierovanou stenou
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vertikálna skriňa

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11