

Garant GRIDLINE

Vertikálna skriňa s dierovanou stenou s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942043 2000
GTIN	4062406135478
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Vertikálna skrinka s dierovanou stenou 40 × 28 G
Vyhotovenie ako pri č. 942033, veľ. 2000/4, ale s **3 vertikálnymi výsuvmi**. Skvele sa hodí na priestorovo úsporné uskladnenie uväzovacích prostriedkov a slučiek.

Rozsah balenia:

3 ks odkladacie vane na slučky č. 942054, veľ. 2, 4 ks univerzálne držiaky 45° č. 955590, veľ. 75, 4 ks univerzálne držiaky 90° č. 955600, veľ. 100 × 100.

Povrchová úprava farby:

Štandardne je korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Technický opis

Hĺbka v G	28
Počet dierovaných stien	3
Šírka	1000 mm
Vertikálny výsuv Nosnosť	80 kg

Hmotnosť	243 kg
Šírka v G	40
Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka	635 mm
Vertikálny výsuv Úžitková výška	1690 mm
Výška	2000 mm
Hĺbka	700 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Prevedenie	vertikálna skrina s dierovanou stenou
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vertikálna skriňa

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------