

Garant GRIDLINE

Vertikálna skriňa s dierovanou stenou s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942041 2000
GTIN	4062406135461
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Vertikálna skrinka s dierovanou stenou 40 × 28 G

Vyhotovenie ako pri č. 942033, veľ. 2000/4, ale s **3 vertikálnymi výsuvmi**. Skvele sa hodí na priestorovo úsporné uskladnenie uväzovacích prostriedkov a slučiek.

Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykatelné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. S vertikálnymi výsuvmi, s □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov a s príslušenstvom pre dierovanú stenu. Perforované steny nastaviteľné v rastri 50 mm. Dierované steny sú vedené teleskopickými lištami a majú **poistku proti vytiahnutiu**. Nosnosť na výsuv je 80 kg. Úžitková plocha oboch strán na jeden vertikálny výsuv je 2,1 m² (hĺbka × výška 635 × 1690 mm).

Rozsah balenia:

3 ks odkladacie vane na slučky č. 942054, veľ. 2, 4 ks univerzálne držiaky 45° č. 955590, veľ. 75, 4 ks univerzálne držiaky 90° č. 955600, veľ. 100 × 100.

Povrchová úprava farby:

Štandardne je korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Technický opis

Šírka v G	40
Výška	2000 mm
Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka	635 mm
Vertikálny výsuv Nosnosť	80 kg
Hĺbka v G	28
Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	243 kg
Počet dierovaných stien	3
Vertikálny výsuv Úžitková výška	1690 mm
Šírka	1000 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Prevedenie	vertikálna skrina s dierovanou stenou
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vertikálna skriňa

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11