

Garant GRIDLINE

Kancelárska stanica kompletná, krídlové dvere s klapkou na tlačiareň, 3 zásuvky, 2x30x28G, Typ: DE**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	948800 DE
GTIN	4062406135515
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Kontaktné miesto súvisiace s výrobou pre informácie, kontrolu a dokumentáciu. Horná skrinka s uzamykateľnými plastovými roletami nasledujúcim vybavením:

- **Integrované osvetlenie s technológiou LED.**
- **Vypínač ZAP/VYP pre osvetlenie.**
- **5 zásuviek SchuKo.**
- **2 police, výškovo nastaviteľná v rastri 25 mm. Úžitková šírka 1400 mm, úžitková hĺbka 300 mm.**
- **Výsuvná pracovná doska (melamínové drevo) so zvýšeným zadným okrajom a s blokováním v koncovej polohe. Hrúbka 29 mm. Vysunutie 150 mm.**
- **Integrovaná káblová šachta a káblové priechodky.**
- **Pripojovací kábel dĺžka 7 m.**
- **Ventilátor s filtrom.**

Podstavec so skrinkou na počítač s uzamykateľnými krídlovými dverami s klapkou na tlačiareň. Skrinka s krídlovými dverami s výsuvnou policou, úžitková šírka 580 mm, úžitková hĺbka 480 mm. V skrinke s krídlovými dverami 3-násobná zásuvková lišta 250 V/16 A so spínačom zapnutia/vypnutia.

Podstavec skrinky pracovného stola so zásuvkami so 100 % výsuvom (nosnosť 75 kg).

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, zásuvky, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Plastové rolety, nie farebne konfigurovateľné.

Technický opis

Hĺbka	700 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Hmotnosť	342 kg
Šírka	1500 mm
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Výška	2200 mm
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	2×30×28G
Druh produktu	Kancelárska stanica

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ HU12	914226 HU12
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300	931163 300