

Garant**Regálová skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	945001 1000
GTIN	4062406135485
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Regálová skrinka 30 × 11 G. Možnosť upevnenia políc v rastri 25 mm.

Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

Povrchová úprava farby:

Korpus svetlosivý RAL 7035.

Dvere, antracitové RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police pre regálové skrinky GridLine nájdete pod č. 944061, 944065.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka v G	11
Hmotnosť	39 kg
Šírka v G	30
Polohovanie rukoväti	hore

Šírka	750 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Hĺbka	275 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková výška	845 mm
Výška	1000 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skriňa

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------