


**Garant****Regálová skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	945003 1000
GTIN	4062406135508
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Regálová skrinka 30 × 11 G. Možnosť upevnenia políc v rastru 25 mm.

Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus svetlosivý RAL 7035.

Dvere, antracitové RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police pre regálové skrinky GridLine nájdete pod č. 944061, 944065.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Výška	1000 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Hmotnosť	39 kg

Polohovanie rukoväti	hore
Úžitková výška	845 mm
Šírka	750 mm
Šírka v G	30
Hĺbka	275 mm
Hĺbka v G	11
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skriňa

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------