



## Univerzálna dierová píla bez strediaceho vrtáka, priemer vrtáka: 30mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	788041 30
GTIN	4058546228675
Trieda položky	76G

### Popis

#### Prevedenie:

Tvrdokovové ozubenie pre dlhšiu životnosť aj pri vrtaní hustých materiálov. Široký a hlboký odvod triesok pre ľahké odstránenie jadra vrtáka. Agresívna geometria ozubenia pre až 10-krát rýchlejší postup vrtania v porovnaní s bimetalovými dierovacími píalami. Ideálne pre použitie v elektronike a inštalatérstve.

#### Použitie:

Na vrtanie väčších otvorov a priechodov do rôznych materiálov: Murivo, ľahké stavebné materiály, plasty a drevo. Nevhodné na použitie v tvrdých materiáloch, ako je betón, žula, prírodný kameň a tvrdé tehly s tvrdosťou nad 30 N/mm<sup>2</sup>.

#### Upozornenie:

**Používajte iba s rotáciou (bez príklepu).**

### Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
maximálna hĺbka separácie	60 mm
Použitie pre	sanitárne a vykurovacie rúry, halogénové žiariče
Použitie s nárazom/žiadny náraz	bez príklepového vrtania
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Dierovacia píla

---

## Príslušenstvo

Špeciálny adaptér so strediacim vrtákom Celková dĺžka  
115-6KT

788052 115-6KT