

**Garant****TK vrták príklepový SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 8X160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789040 8X160
GTIN	4062406135409
Trieda položky	71C

**Popis****Prevedenie:**

Vrtacia hlava so štvorcovým prierezom. **Geometria 4 × 90°** so špeciálne vyvinutými **reznými hranami rovnakej výšky** a stabilnými ramenami zaručujú presné, rozmerovo rovnaké otvory pre profesionálne nastavenie kotiev a bezpečné upevnenie hmoždinkami. 4-špirálové telo vrtáka pre príjemne tiché vrtanie s nízkymi vibráciami a optimálnym vedením vo vyvrtanom otvore.

**Radiálne** tvarovaná **ochrana krytu**: Zabraňuje zaseknutiu pri zásahoch krytu a zvyšuje odolnosť. Robustná **jednodielna** TK doštička so 4 reznými hranami, ktorá je celá zapustená do jadra vrtáka. Znamene znížené nebezpečenstvo zlomenia.

**Výhoda:**

- **Krátke špirálové začiatky** zaisťujú **rýchle odstránenie prachu z vrtania**.
- **Značky opotrebovania**: na posúdenie, či je nástroj stále vhodný na vrtanie otvorov vhodných pre hmoždinky.
- **Dizajn 4 × 4** umožňuje **presnú obvodovú hádzavosť** a **minimalizuje straty opotrebovaním a trením**.

**Použitie:**

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vrtania.

**Technický opis**

Ø	8 mm
Celková dĺžka	160 mm
Dĺžka špirály	100 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Plus

Druh produktu

Vrták do muriva