


Garant**Leštiaci kotúč CaraFin Diamant, Ø 34 mm, Zrnitosť: D1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567896 D1
GTIN	4062406135645
Trieda položky	51G

Popis**Prevedenie:**

Leštiaca špongia CaraFin so suchým zipsom z elastického PU materiálu pokrytého **diamantovým zrnom**. Stupeň tvrdosti penového materiálu je ideálne prispôbený úrovni leštenia. Lepené diamantové zrná majú **výrazne vyšší stupeň využitia** v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.

Použitie:

Maximálna flexibilita a prispôsobivosť obrysom. **Bez leštiacej pasty.**

Vhodné pre:

PU oporný tanier č. 567892/567893 a AROS_B.

Upozornenie:

Ďalšie leštiace špongie CaraFin nájdete v katalógovom programe 55.

Technický opis

Ø kotúčov	34 mm
Úroveň leštenia	Politúra s vysokým leskom
Farba	čierna
Skratka pre brúsivo	D
Atribút Názov produktu	Ø 34 mm

Druh produktu

Leštiaci kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
suché	vhodný		