

**Garant****TK vrták príklepový SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 28X450mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 789040 28X450 |
| GTIN             | 4062406135867 |
| Trieda položky   | 71C           |

**Popis****Prevedenie:**

Vrtacia hlava so štvorcovým prierezom. **Geometria 4 × 90°** so špeciálne vyvinutými **reznými hranami rovnakej výšky** a stabilnými ramenami zaručujú presné, rozmerovo rovnaké otvory pre profesionálne nastavenie kotiev a bezpečné upevnenie hmoždinkami. 4-špirálové telo vrtáka pre príjemne tiché vrtanie s nízkymi vibráciami a optimálnym vedením vo vyvrtanom otvore. **Radiálne** tvarovaná **ochrana krytu**: Zabraňuje zaseknutiu pri zásahoch krytu a zvyšuje odolnosť. Robustná **jednodielna** TK doštička so 4 reznými hranami, ktorá je celá zapustená do jadra vrtáka. Znamene znížené nebezpečenstvo zlomenia.

**Výhoda:**

- **Krátke špirálové začiatky zaisťujú rýchle odstránenie prachu z vrtania.**
- **Značky opotrebovania: na posúdenie, či je nástroj stále vhodný na vrtanie otvorov vhodných pre hmoždinky.**
- **Dizajn 4 × 4 umožňuje presnú obvodovú hádzavosť a minimalizuje straty opotrebovaním a trením.**

**Použitie:**

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vrtania.

**Technický opis**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Ø                               | 28 mm              |
| Dĺžka špirály                   | 400 mm             |
| Celková dĺžka                   | 450 mm             |
| Rezný materiál                  | HM                 |
| Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vrtanie |
| Stopka                          | SDS Plus           |

Druh produktu

Vrták do muriva