

Garant**Súprava TK príklepových vrtákov, Ø vrtáka: 5-12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 789045 5-12 |
| GTIN | 4062406135898 |
| Trieda položky | 71C |

Popis**Prevedenie:**

Vrtacia hlava so štvorcovým prierezom. **Geometria 4 × 90°** so špeciálne vyvinutými **reznými hranami rovnakej výšky** a stabilnými ramenami zaručujú presné, rozmerovo rovnaké otvory pre profesionálne nastavenie kotiev a bezpečné upevnenie hmoždinkami. 4-špirálové telo vrtáka pre príjemne tiché vrtanie s nízkymi vibráciami a optimálnym vedením vo vyvrtanom otvore.

Radiálne tvarovaná ochrana krytu: Zabraňuje zaseknutiu pri zásahoch krytu a zvyšuje odolnosť.

Výhoda:

- **Krátke špirálové začiatky zaisťujú rýchle odstránenie prachu z vrtania.**
- **Značky opotrebovania: na posúdenie, či je nástroj stále vhodný na vrtanie otvorov vhodných pre hmoždinky.**
- **Dizajn 4 × 4 umožňuje presnú obvodovú hádzavosť a minimalizuje straty opotrebovaním a trením.**

Použitie:

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vrtania.

Obsah:

Kladivový vrták c. 789040: Po 1 ks

veľ. 5; 6; 8 dĺžka 110 mm;

veľ. 6; 8; 10; 12 dĺžka 160 mm

Skladovanie v: plastová kazeta

Technický opis

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Rezný materiál | HM |
| Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie |
| Stopka | SDS Plus |
| Druh produktu | Vrták do muriva |

Príslušenstvo

| | |
|---|---------------|
| TK vrták príklepový SDS-plus Ø×celková dĺžka 10X160 | 789040 10X160 |
| TK vrták príklepový SDS-plus Ø×celková dĺžka 12X160 | 789040 12X160 |
| TK vrták príklepový SDS-plus Ø×celková dĺžka 8X110 | 789040 8X110 |
| TK vrták príklepový SDS-plus Ø×celková dĺžka 6X110 | 789040 6X110 |
| TK vrták príklepový SDS-plus Ø×celková dĺžka 5X110 | 789040 5X110 |
| TK vrták príklepový SDS-plus Ø×celková dĺžka 8X160 | 789040 8X160 |
| TK vrták príklepový SDS-plus Ø×celková dĺžka 6X160 | 789040 6X160 |