

**LED akumulátorová lampa, 12 V, Typ: GLI12330****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	073203 GLI12330
GTIN	3165140741750
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Pracovné svetlo 12 V s 10 LED diódami a dvomi stupňami jasů. Nastaviteľný uhol až 200°, závesné háčiky, karabína a integrovaný magnet.

Rozsah balenia:

Akumulátorové svietidlo bez batérie a bez nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073866.

Technický opis

Napätie akumulátora	12 V
Označenie výrobcu	GLI 12-330
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť bez batérie	300 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Svetelný tok	330 lm
Rozsah natočenia	0 - 200 Stupeň
Zóna ATEX	žiadna
Atribút Názov produktu	12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
Druh produktu	Pracovné svetidlo

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B12	073851 B12
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B12	073855 B12